

Ericsen Distensibility Tester



塗膜の密着強度を評価することができます。

試料を塗布した試験板の裏面からポンチを押し出し、塗膜に割れ、はがれが認められた時のポンチの移動距離を読み取ります。

製品名	ポンチ径	寸法	重量
エリクセン試験機	20φ(mm)	240W×480L×300H (mm)	約45kg

■構成

- 本体・・・・・・・・・・1台
- 試験片保持具・・・・1枚
- 目盛修正板・・・・1枚
- ライト・・・・・・・・・・1個
- 収納カバー・・・・・・1枚

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。